

# GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • www.nord.com



## SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE

Materialnummer:

275 274 168

Anschlussenerweiterung Leistungseingang  
mit Wartungsschalter



### Lieferumfang

1 x	Anbaugehäuse HAN 10B
1 x	Kontakteinsatz HAN K4/4-M
1 x	Steckerhaube HAN 10B (lose beigelegt)
1 x	Kontakteinsatz HAN K4/4-F (lose beigelegt)
1 x	Kabelverschraubung für Kabelanschluss (lose beigelegt)
1 x	Wartungsschalter MSW
1 x	Kabelsatz MSW



### Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Netzspannungsanschluss (Leistungseingang) mit einem Wartungsschalter, zum direkten Anbau an der Anschlusseinheit. Der Harting Steckverbinder verfügt über 4 Leistungskontakte (+PE), 4 Signalkontakte und besitzt ein 2-Querbügel-Verriegelungssystem.



<b>Technische Information / Datenblatt</b>	<b>SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE</b>			
Anschlussenerweiterung	TI_275274168	1.0	3921	de

### Technische Daten

Steckertyp	Harting HAN K4/4-M	Harting HAN K4/4-F (für externen Kabelanschluss)
Verwendete Kontaktanzahl	4 + PE	4 + PE
Leiterquerschnitt	4 adern mit 16 mm <sup>2</sup> (zum FU)	10 – 16 mm <sup>2</sup> (Kabel)
Kontakteinsatz	Stifteinsatz (M), (am FU)	Buchseneinsatz (F)
Ausführung Kontakte	Axialschraubanschluss	
Ausführung Verriegelung	2x Querbügel	
Schutzart	IP65	
Bemessungsstrom	63 A	
Bemessungsspannung	690 V (EU) / 600 V (UL)	

### Anschlüsse

HAN K4/4 - PIN	Potential	SK 2xxE - Klemme
1	Netzeinspeisung Phase L1	L1
2	Netzeinspeisung Phase L2	L2
3	Netzeinspeisung Phase L3	L3
PE	PE	PE